

GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm

für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm, inkl. Doppelauslaufsystem
 Art.-Nr.: 10081 | 10082 | 10083 | 10084 | 10085 | 10086 | 10110



VIDEO

GF9

Hier klicken Video

KG
460
Ø 9 mm

Hier klicken Produktinformationen

- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)

Stabspitze: Schäkkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Automatische Auslaufbremse

Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige

Zusatzoption: Adaptierbare Führungs sonden

13-teiliges Haspel-Führungs sonden-Set

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius mit Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
9 mm	60 - 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

DATEN							
ART.-NR.	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10110
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m
GEWICHT KG	15,72	16,65	17,58	19,44	21,30	23,16	25,95
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung						
BIEGERADIUS	620 mm						
ROHR Ø	optimal von 60 - 200 mm						
ABMESSUNG	L 830 mm B 400 mm H 900 mm						
GESAMTBRUCHLAST	460 kg						

BESCHREIBUNG

GF9 Glasfaserstab Ø9 mm - Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 730 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkl. mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad. Der Schäkkel an der Spitze verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungs sonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera etc. zu adaptieren.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 200 mm
Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.
Lieferumfang: 1 x GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm, Edelstahl-Endhülsen (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkkel

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel und Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 4500 kg
- Gesamtbruchlast 460 kg
- Biegeradius nur Stab 140 mm
- Biegeradius mir Hülse 620 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

10 m - Art.Nr.: 10139
 30 m - Art.Nr.: 10140
 50 m - Art.Nr.: 10141

Hier klicken Produktinformationen