

## Termékinformációk

# 70 07 160

## Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Hosszabbított vágóél
- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Altalános

Cikkszám	70 07 160
EAN	4003773018155
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	227 g
Méretek	160 x 60 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk