

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier, capacité 10 l, hauteur x largeur x profondeur 186 x 244 x 408 mm, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236231



jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier
- capacité 10 l
- hauteur x largeur x profondeur 186 x 244 x 408 mm
- verrouillable avec capuchon à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- sans système d'évacuation
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	récepteur de sécurité	fermeture	capuchon à vis
type de récepteur	bidon	coupe-flammes	non

type de jerrycan	jerrycan de transport	homologation	UN
capacité	10 l	compensation de vide / surpressi	oui
considération comme matière dang	combustibles agressifs	Expiration	sans
matériau	acier	équipement conteneur pour produi	anneau de protection plastique sur le pourtour
surface extérieure	galvanisé // revêtu	poignée	Poignée de transport
couleur extérieure	jaune	joint	NBR
hauteur	186 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
largeur	244 mm	Poids	2,5 kg
profondeur	408 mm		