

PAVOY schuifdeurkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1200 x 1500 x 600 mm, 3 ordnerhoogten, met scheidingswand, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 520427



PAVOY Schuifdeurkast Basis

schuifdeurkast


- hoogte x breedte x diepte 1200 x 1500 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- schuifdeuren
- 3 ordnerhoogten
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 17 mm verstelbaar
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- met scheidingswand
- met verzonken greep
- afsluitbaar met drukcilinderslot

- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	kantoorkast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type deur	Schuifdeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1200 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
breedte	1500 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
diepte	600 mm	afsluitbaar	ja
ordnerhoogtes	3 stuks	scheidingswand	ja
kast uitrusting	legborden	greep	verzonken greep
legborden / schappen aantal	2 stuks	draagvermogen legbord	80 kg
in hoogte verstelbaar legbord	17 mm	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	materiaal	plaatstaal
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	74 kg

Gerelateerde Producten

520442		Stalen bodem voor schuifdeurkast, voor kast hoogte x breedte x diepte 1200 x 1500 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal gelakt
--------	---	---

Dit past ook bij ...

146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
146387		magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch