

Rollcart diable pour caisses

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm, protection de la charge avec paroi arrière grillagée très haute, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 501948



Rollcart Diable pour caisses

Force 250 kg

diable pour caisses

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm
- hauteur x largeur 1300 x 620 mm
- protection de la charge avec paroi arrière grillagée très haute
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | protection de la charge | paroi arrière grillagée très haute |
| type de diable de manutention | diable pour caisses | patins pour escaliers | oui |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| charge | 250 kg | pneumatique | air |
| largeur de pelle | 480 mm | roulement | roulement à rouleaux |
| profondeur de pelle | 330 mm | Ø de roue | 260 mm |
| matériau | acier | matériau de jante | plastique |
| matériau de finition | soudé | poignée de sécurité | oui |
| surface | finition peinture époxy | hauteur | 1300 mm |
| couleur | bleu gentiane // RAL5010 | largeur | 620 mm |
| rabattable | non | Poids | 18,5 kg |

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm