

Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158316



Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 570 x 640 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rillenkugellager
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung Sternsatz	TPE
Traglast	150 kg	Durchmesser Rad Sternsatz	160 mm
Schaufelbreite	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	225 mm	Höhe	1300 mm
Sternsatz	3-Stern	Breite	570 mm
Material	Stahl	Tiefe	640 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Griffe	ja
Bereifung	Luft	Gewicht	21 kg
Durchmesser Rad	260 mm		

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar