



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp	AC-Servomotoren
Kurzbezeichnung des Geräts	MH3

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	4000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	18 A
Dauermoment im Stillstand	24 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Dauerleistung	4750 W
Spitzenmoment im Stillstand	75 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	1,78 W, 115 V 3,55 W, 230 V 4,75 W, 400 V 4,75 W, 480 V
Nenn Drehmoment	22,17 Nm für LXM52 bei 18,00 mA, 115 V, 1 Phase 19,3 Nm für LXM52 bei 14,90 mA, 230 V, 1 Phase 13,06 Nm für LXM52 bei 10,42 mA, 400 V, 3 Phasen 13,06 Nm für LXM52 bei 10,42 mA, 480 V, 3 Phasen 22,17 Nm für LXM62 bei 18,00 mA, 115 V, 1 Phase 19,3 Nm für LXM62 bei 14,90 mA, 230 V, 1 Phase 13,06 Nm für LXM62 bei 10,42 mA, 400 V, 3 Phasen 13,06 Nm für LXM62 bei 10,42 mA, 480 V, 3 Phasen
Nenn Drehzahl	750 rpm für LXM52 bei 18,00 mA, 115 V, 1 Phase 1750 rpm für LXM52 bei 14,90 mA, 230 V, 1 Phase 3500 rpm für LXM52 bei 10,42 mA, 400 V, 3 Phasen 3500 rpm für LXM52 bei 10,42 mA, 480 V, 3 Phasen 750 rpm für LXM62 bei 18,00 mA, 115 V, 1 Phase 1750 rpm für LXM62 bei 14,90 mA, 230 V, 1 Phase 3500 rpm für LXM62 bei 10,42 mA, 400 V, 3 Phasen 3500 rpm für LXM62 bei 10,42 mA, 480 V, 3 Phasen
Maximaler Strom I _{rms}	62,32 A
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Schutzart (IP)	IP65 Standard
Typ des Encoders	Singleturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	128 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	140 mm

Elektrische Verbindung	Drehbare Winkelstecker
Drehmomentkonstante	1,33 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	85,9 V/krpm
Anzahl Motorpole	10
Rotorträgheit	47,54 kg.cm ²
Statorwiderstand	0,22 Ohm
Statorinduktivität	3 mH
Stator elektrische Zeitkonstante	13,6 ms
Maximale Radialkraft Fr	2420 N bei 1000 U/min 1920 N bei 2000 U/min 1670 N bei 3000 U/min
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	232 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers	130 mm
Zentrierbundtiefe	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	16 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	26,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	59,0 cm
VPE 1 Gewicht	16,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------