

Lutz

Akku-Kanisterpumpenset

B2 Battery Niro 28-R DL

Bedienung per Druckknopf,
maximale Förderleistung 80 l/min,
Pumpwerk aus Edelstahl, Gehäuse
aus Edelstahl

Artikelnummer: 222400



Lutz Kanisterpumpen-Set B2 Battery Niro 28-R DL

maximale Flexibilität durch Akkubetrieb

Akku-Kanisterpumpenset

- Set bestehend aus: Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole
- für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 400 mPas
- Geeignet für Kanister
- BLDC-Motor
- Bedienung per Druckknopf
- maximale Förderleistung 80 l/min
- Stromanschluss 21,6 V, Motor mit 260 W
- Motor schaltet bei Überlast automatisch ab
- Pumpwerk aus Edelstahl, Gehäuse aus Edelstahl
- Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp Fass-/Container-Handling

max. Viskosität 400 mPas

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Fass-/Container-Handling | Pumpe | max. Förderleistung l/min | 80 l/min |
| Pumpentyp | Akku-Kanisterpumpenset | Fördermediumtemperatur | -15 °C bis +90 °C |
| Set | ja | Stromanschluss | 21,6 V |
| Lagerbehälter | Kanister | Motortyp | BLDC-Motor |
| Medium | dünnflüssige Medien | Motorleistung | 260 W |
| Bedienung | Druckknopf | Motor Funktion | schaltet bei Überlast automatisch ab |
| Material Pumpwerk | Edelstahl | Ausführung | Pumpwerk B2 |
| Material Gehäuse | Edelstahl | Lieferumfang | ohne Akku und Ladegerät |
| Förderhöhe/Saughöhe | 8 m | WEEE-Registrierungsnummer | DE53987133 |
| Tauchrohrdurchmesser | 28 mm | WEEE-Geräteart | Kleingerät KAT 5 |
| Tauchtiefe | 700 mm | Gewicht | 2,5 kg |
| Pumpen-Set Ausstattung | Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole | | |

Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 222402 |  | Ladegerät für Akku-Kanisterpumpe, elektrische Spannung 21,6 V |
| 223828 |  | Akku für Kanisterpumpe, elektrische Spannung 21,6 V |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |