

# VELCRO® High Strength Fastener 25m Hakenband 25m Flauschband, Haken & Flausch 50mm schwarz

<b>Artikelnummer</b>	25.16.6008
<b>Hersteller</b>	Velcro
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	VEL-PS20008
<b>EAN (Einzelstück)</b>	8412355200080



**Extrudiertes Kunststoff-Klettband der Marke VELCRO®. Mittleres Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl an Oberflächen (PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) aber nicht geeignet für Zugscherung, Polyethylen oder Polypropylen. Hohe Temperaturresistenz des Klebebands. Mittlere Anfangshaftkraft.**

- MATERIAL: Polyamid
- ZYKLUSDAUER: Mittel
- HAFTKRAFT: 6 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 31 N/cm<sup>2</sup>
- SPANNUNG: 9 N/cm<sup>2</sup>
- KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -20°C bis +120°C
- KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

## **VELCRO® Professional Series**

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an

Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

**Hinweis: Abbildung ähnlich**

<b>Technische Daten</b>	
Hersteller	Velcro
Produktgruppe	Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp	Klettband
Farbe	schwarz
Länge	25 m
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	120 °C
Breite	50 mm
Gewicht	2200 g
Verpackungshöhe	350 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	340 mm
Paketgewicht	2.184 kg