



Vakuumsauger VASB-125-3/8-PUR-B

Teilenummer: 1396067

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	25 mm
Nennweite	7 mm
Sauger-Durchmesser	125 mm
Sauger-Volumen	307 cm ³
Wirksamer Saugdurchmesser	101,8 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	570 N
Produktgewicht	294 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G3/8
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR