

## ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 0,5 MM<sup>2</sup>/12 MM, TEIL 4 UND SONDERABMESSUNGEN, 100 STÜCK

**Artikelnummer: 182310**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>; Länge ohne Isolation L2: 6 mm; Gesamtlänge L1: 12 mm; D1: 1; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 2,6; Isolationsfarbe: weiß; Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.



Merkmal	Wert
	0.5 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	weiß
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	12 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	6 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
	20

GTIN: 4021103823101

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de