



Beschrijving:

MultiStore-opbergstelsel schuif nr. 3 - bouwdoosprincipe - veelzijdig combineerbaar in 6 groottes voor overzichtelijke opbergoplossingen

- Bouten van slagvast polystyreen, gemakkelijk stapelbaar en geschikt voor stabiele wandmontage
- verwijderbare kantelbare lades van helder polystyreen met blauw plastic handvat en labels voor een perfecte labeling van de lades
- stofvrije en goed zichtbare opslag van de inhoud
- voor hoge belastingen en lange levensduur
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. industrie, laboratoria, werkplaatsen, verkoopsruimtes, artsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen
- Volume schuif 12,66 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Reserveonderdelen: Kantelschuifladen
- d=diepte=198 mm b=breedte=601 mm h=hoogte=238 mm
- Lade: d=diepte=149 mm b=breedte=176 mm h=hoogte=161 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	460304
GTIN	4007228460261
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Volume in L	12,66
Gewicht (kg)	2,83
D x B x H (mm)	198 x 601 x 238

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	2,83
pdf.information.eanPu	4007228448900

Pallet

Aantal kartonnen	56
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,054

Kartonnen dozen per laag	7
Brutogewicht palet (kg)	178,48