

## Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1NC22S00 - 1619905

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gerätesteckverbinder, Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Einlötlanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Kodierung:N

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

### Ihre Vorteile

- ✓ Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- ✓ Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
- ✓ Einfache Geräteintegration: Einlötkontakte in unterschiedlichen Längen verfügbar



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 820615
GTIN	4046356820615
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,700 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Temperaturbereich

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 125 °C
---------------------	-------------------

#### Maße

freie Lötstiftlänge	17,5 mm
---------------------	---------

#### Daten des Isolierkörpers

Kodierung	N
-----------	---

# Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1NC22S00 - 1619905

## Technische Daten

### Daten des Isolierkörpers

Kontaktmaterial	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Kontaktanschlussart	Einlötanschluss
Art der Kontakte	Buchse
Anwendung	Signal
Polzahl	17
Drehsinn	Standard
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	1 mm
Bemessungsstrom Leistungskontakte	8 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

### Daten des Gehäuses


Gehäusematerial	GD-Zn
Flanschmaß	25 mm x 25 mm
Verriegelungsart	für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung
Schutzart (gesteckt)	IP67
Gewindeart	M23

### Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Schemazeichnung




Maßzeichnung




# Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1NC22S00 - 1619905

Maßzeichnung




Maßzeichnung



freie Lötstiftlänge L=17,5 mm

Einbaumaße

Bohrplan



17-polig

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

## ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002061
ETIM 7.0	EC002635

## UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

# Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1NC22S00 - 1619905

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

## Zubehör

### Zubehör

### Montagematerial

Farbmarkierung - CA-Z0120 - 1620704



Farbmarkierung, Farbe: grün

Farbmarkierung - CA-Z0121 - 1620705



Farbmarkierung, Farbe: orange

Farbmarkierung - CA-Z0122 - 1620706



Farbmarkierung, Farbe: schwarz

Entriegelungswerkzeug - CA-Z0001 - 1620699



Entriegelungswerkzeug für Kontaktträger zum Einrasten der M23-Signal Gerätesteckverbinder

## Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1NC22S00 - 1619905

### Zubehör

---

#### Schutzdeckel

Schutzkappe - SF-Z0019 - 1607449



Kunststoffschutzkappe, mit Öse, IP40 für Steckverbinder mit M23-Außengewinde, Serie RF, SF

---

Schutzkappe - RC-Z2059 - 1604225



Kunststoffschutzkappe für Steckverbinder mit M23-Außengewinde

---

Kunststoff-Staubschutzkappe antistatisch - RC-Z2469 - 1611797



Kunststoffschutzkappe, antistatisch, für Steckverbinder Serie RF, SF, CA, RC, mit M23-Außengewinde

---

Metall-Schutzkappe - RC-Z2104 - 1604260



Metallschutzkappe für Signalsteckverbinder mit M23-Außengewinde

---

Metall-Schutzkappe - RC-Z2068 - 1604236



Metallschutzkappe mit Stahlseil für Signalsteckverbinder mit M23-Außengewinde

---