


CGS TE

Interne TE-Nummer 5520257-2

RJ22 Connectors, Standard Profile, RJ Type Jacks & Plugs,
Standard Connector Contact Density, Jack, Vertical, Cat 3, Through
Hole - Solder, CGS TE

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Modular Jacks & Plugs > RJ22-Steckverbinder

Profil des Steckverbinders: **Standard**Modular Jacks & Plugs Produkte: **Jacks & Plugs in RJ-Ausführung** Kontaktdichte des Steckverbinders: **Standard**Modulare Steckverbinderausführung: **Klinke**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal****Eigenschaften****Produktmerkmale**

Modular Jacks & Plugs Produkte	Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
Modulare Steckverbinderausführung	Klinke
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration	1 x 1
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss
Kontaktdichte des Steckverbinders	Standard
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	4
Anzahl der bestückten Positionen	4

Sonstige Eigenschaften

Klinkenausrichtung für Modular Jack	Standard – Klinke unten
Profil des Steckverbinders	Standard

Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Kontakt-nennstrom (max.)	.2 A, 1.5 A
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Art der Panelmontagevorrichtung	Gehäuseanschlüge
Panelmontagevorrichtung	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Schwarz
Steckeingangsposition	Oben
Gehäusematerial	PBT-Polyester
Raster	1.02 mm[.04 in]

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm[.063 in]
Steckverbinderhöhe	16.5 mm[.65 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

Leistungskategorie	Cat 3
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Karton & Einsatz, Paket
Verpackungsmenge	2688

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **CGS TE**



RJ11-Steckverbinder(1)



RJ14-Steckverbinder(4)



RJ22-Steckverbinder(5)



RJ25-Steckverbinder(4)




RJ45-Stecker(30)



Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung(747)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:3-640600-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG LFTE Teilnr.:1-776087-2
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 2TE Teilnr.:2-6609129-2
5EFM1C=F8106TE Teilnr.:2-1445089-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LFTE Teilnr.:8-2834026-2
2POS 3.5MM TOP ENTRY MSC_RED /BLACKTE Teilnr.:8-2834026-3
4POS 3.5MM TOP ENTRY MSC_RD /WE/BK/GN

Dokumente

Produktzeichnungen

MJ,TE,4P,PNL STOPS

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5520257-2_B.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF



3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5520257-2_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5520257-2_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[82066 - Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Single Port Modular Jacks section](#)

Englisch

[1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_5520257-2_02112013821_dmtec](#)

Englisch

[MD_5520257-2_02112013821_dmtec](#)

Englisch