

Information produit

67 05 140

Pince coupante de devant à forte démultiplication

DIN ISO 5748

- Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la position optimale de ses tranchants et à sa démultiplication
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	67 05 140
EAN	4003773017929
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	176 g
Dimensions	140 x 55 x 20 mm
Norme	DIN ISO 5748
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,1 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 1,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

