

C+P

armoire multicases

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 900 x 500 mm, avec 9 compartiments, répartition 3x3, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds en plastique, corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

Numéro d'article: 258034

Clanic+



armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 900 x 500 mm
- avec 9 compartiments, répartition 3x3
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds en plastique
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

hauteur du châssis	100 mm	couleur du corps	blanc signalisation // RAL9016
type de meuble	armoïre	couleur de la face avant	blanc signalisation // RAL9016
type d'armoïre	armoïre multicases	surface de corps	thermolaqué
hauteur	1950 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur	900 mm	type de porte	porte battante
profondeur	500 mm	Butée de porte	à droite
équipement armoïre	compartiments	angle d'ouverture de porte	110 °
compartiments	9 pièce	installation	paroi
Compartimentage	3x3	livraison	livré monté
soubassement	pieds	garantie	10 années
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
verrouillable	oui	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau	acier	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de finition	soudé	Poids	51,5 kg

Accessoires

271466		Coiffe inclinée pour armoïre vestiaires ou multicases, Pour larg. armoïre 900 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoïre vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoïre vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272054		Porte-étiquettes, pour armoïre vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoïre vestiaire avec pieds ou socle
272063		Safe-O-Mat, pour armoïre vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros

272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique
273067		Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, pour armoire multicasas, anti-effraction grâce à la fonction roue libre - tourne dans le vide lorsque le cadenas est fermé et ne s'enclenche qu'après le retrait du cadenas, sans supplément de prix ! Commander en fonction du nombre de portes. À commander uniquement en combinaison avec l'article principal.