

# REMA P25 ( HUBWAGEN 2500 KG)



Unser neue P25 ist ein zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Hubwagen. Mit dem komfortablen Steuergriff können Sie heben, fahren und senken. Mit dem Fußpedal an der Hydraulikpumpe können Sie kontrolliert absenken. Da die Lenkräder aus Polyurethan bestehen, sind sie geräuscharm und sorgen dafür, dass der Hubwagen auch auf unebenem Boden wendig ist. Der P25 hat ein- und ausfahrrollen, mit denen man leicht in die Palette ein- und ausfahren kann. Das stabile Stahlgestell ist orange pulverbeschichtet.

## Eigenschaften

- Hydraulik Pumpe hat Überlastschutz
- Stahlgestell mit oranger Pulverbeschichtung
- Fußpedal zum kontrollierten absenken der Last
- Ausgestattet mit Ein- und Auslaufrollen



## Technische Spezifikationen

- Höchste Position Gabeln 200 mm
- Lenkraddurchmesser 200 mm (Polyurethan)
- Durchmesser Gabelrollen 80 mm (Polyurethan)
- Breite über den Gabeln 540 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelbreite 160 mm

## NEN-norm

- EN 3691-5:2014 (EN 1757-2:2001)

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Gabelrollenausführung	Abmessungen (mm)	Niedrigste Position (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
P25	2500	Tandem	1150 x 540	85	70	3402101



**REMA**® Work made easy.

[www.rema.eu](http://www.rema.eu)