

DIGITUS 8K DisplayPort Adapterkabel, mini-DP auf DP

DB-340106-020-S
EAN 4016032484226



8K@60Hz, mini DP zu DP; DP 1.4 Alugehäuse, schwarz; 2m

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung, bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vernickelte Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Das Digitus® 8K DisplayPort Adapterkabel 1.4 Version mini-DP auf DP erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel.

- Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Unterstützt 8K 3D
- Signalübertragungsrate bis zu 32,40 Gbit/s
- Unterstützt bis zu 4K@144Hz
- Subsampling: YUV 4:4:4
- HDCP Version: 2.2
- DisplayPort™ Version: 1.4
- Unterstützte Farbtiefe: 30 Bit Deep Color
- Unterstützt HDR10 ohne Einschränkungen
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Stereoskopisches 3D-Video
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)

- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbindung mit Adaptern)
- Unterstützt Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC)
- Multi Stream Audio/Video Unterstützung: Mit dem 2.0 Standard ist es möglich, zwei 8K oder drei 4K Monitore zu verbinden
- 21:9 Cinemascope Unterstützung
- 32 Kanal Audio Unterstützung
- Dolby TrueHD fähig
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
- Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - % RH
- Haube: Aluminium Gehäuse
- Super Hi-Vision TV - Standard
- AWG: 32
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: Aluminium
- Haube: Aluminium
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Ferrit Filter: kein
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Länge: 2 m

Lieferumfang

- 1x 8K DisplayPort Adapterkabel, 2m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	120	13,00	49,00	52,00	25,00	63.700,00
Innen-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,11	2,30	7,50	23,50	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	2,00	7,00	21,50	0,00

