

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D


 Spannung, 220-240V, 50-60Hz
 Schutzart: IP 40
 Prüfzeichen


Produktbeschreibung

Leuchtenblende mit matt verspiegelten Reflektoren, tief breit strahlende Lichtverteilung.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Anbauleuchte Einzelleuchte. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). LED-Module mit aufgesetzten, mattierten Reflektoren für einen optimalen Lichtaustritt und eine perfekte Entblendung.

Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >=80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1255
B	187
H	60
A1	950
Gewicht [kg]	5,1



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	36
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	75000	60000
Umgebungstemp. tq [°C]	39	25	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3510
Leuchtenleistung [W]	30
Leuchteneffizienz [lm/W]	117
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>=80



		Blendungsbewertung nach UGR									
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel			
X	Y	2H	17.8	18.6	18.0	18.8	19.0	17.8	18.6	18.1	18.8
		3H	17.6	18.4	17.9	18.6	18.8	17.7	18.4	17.9	18.6
		4H	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	17.6	18.3	17.9	18.5
		6H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.4
		8H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.6
		12H	17.4	18.0	17.7	18.2	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3
		4H	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	17.6	18.3	17.9	18.5
		3H	17.4	18.0	17.7	18.2	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3
		4H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.4	17.4	17.8	17.7	18.5
		6H	17.2	17.7	17.6	18.0	18.4	17.3	17.7	17.7	18.0
		8H	17.2	17.6	17.6	17.9	18.3	17.2	17.6	17.6	18.0
		12H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9
		4H	17.2	17.6	17.6	17.9	18.3	17.2	17.6	17.6	18.3
		6H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	17.1	17.4	17.6	17.8
		8H	17.0	17.3	17.5	17.7	18.2	17.1	17.3	17.5	17.8
		12H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.1	17.0	17.2	17.5	17.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3510 lm