



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5838 Verrijdbare etagebak



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 1100 x 590 mm met rand. 2 Etages en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per etagen 50 kg en per legbord in de kast 30 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	100
Werkhoogte (mm)	1100, 1195
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Totale breedte (mm)	1105
Totale diepte (mm)	610
Totale hoogte (mm)	1195
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	60
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976658384