

BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC



PRODUKTMERKMALE

- ◆ Hohe Lebensdauer bis 300 000 mechanische Schaltzyklen
- ◆ Robustes Design
- ◆ Kabel kundenseitig nachrüstbar
- ◆ Ergonomische Abmessungen mit verschiedenen Schaltbetätigungskräften
- ◆ Mit Wandaufhängung

AUF ANFRAGE

- ◆ Weitere Farben
- ◆ Kundenspezifische Kabelkonfektion
- ◆ Spezielle Schaltfunktionen
- ◆ Weitere Anschlussvarianten
- ◆ Staub- und spritzwassergeschützte Variante

Mechanische Lebensdauer		30E4
Kriechstromfestigkeit		250 PTI
Material	Betätiger	PA
	Gehäuse	PA
Prüfzeichen		



WIPPSCHALTER

DRUCKSCHALTER

KIPPSCHALTER

SCHIEBESCHALTER

DREHSCHALTER

FUSSSCHALTER

TASTEN

SCHNAPPSCHALTER

MIKRO-SIGNALSCHALTER

SENSOREN

BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC

 einpolig	Betätigerfarbe / Bedruckung	Gehäusefarbe	6 (2.5) A 250 V AC 5E4	Anschlussart	Anschlussbeschreibung	Kontaktabstand in mm	Kontaktmaterial	Schaltkraft in N	Sonstiges	Lagervariante
Schließer (SPNO)										
2410.0301			●	 2 Klemmen M3	< 3	Ag	31 ±5	mit Schalter 1005.1801	●	
Wechsler (SPDT Momentary)										
2410.0401			●	 3 Klemmen M3	< 3	Ag	31 ±5	mit Schalter 1005.1407	●	
Kombination										
 Kombination	Betätigerfarbe / Bedruckung	Gehäusefarbe	6 (2.5) A 250 V AC 5E4	Anschlussart	Anschlussbeschreibung	Kontaktabstand in mm	Kontaktmaterial	Schaltkraft in N	Sonstiges	Lagervariante
Schließer (SPNO) zweipolig										
2410.1001			●	 konfektioniert	≥ 3	Ag	45 ±7 N	1 x SchukoStecker (3 000 mm) / 1 x SchukoKupplung (250 mm) 2 x 1005.1802	●	
Wechsler (SPDT Momentary) erster Schaltpunkt / Öffner (SPNC) zweiter Schaltpunkt										
2410.0101			●	 3 Klemmen M3	< 3	Ag	Stufe 1: 25 ±5 N Stufe 2: 85 ±15 N	mit Schalter 1005.1407 mit Schalter 1005.1501 nacheinander schaltend		
Wechsler (SPDT Momentary) erster Schaltpunkt / Schließer (SPNO) zweiter Schaltpunkt										
2410.0501			●	 5 Klemmen M3	< 3	Ag	Stufe 1: 22 ±4 N Stufe 2: 31±5 N	mit Schalter 1005.1407 mit Schalter 1005.1801 nacheinander schaltend Wechsler und Schließer separat anschließbar	●	

WIPPSCHALTER

DRUCKSCHALTER

KIPPSCHALTER

SCHIEBESCHALTER

DREHSCHALTER

FUSSSCHALTER

TASTEN

SCHNAPPSCHALTER

MIKRO-SIGNALSCHALTER


SENSOREN

BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC




Grundtyp 2410



Buchsenklemme
2 Klemmen M3




Schutzhaube
248.008.013




Schutzhaube aus Stahlblech in der Farbe Orange ähnlich RAL 2004 mit Kantenschutzband und Gummifüßen sowie Befestigung für Fußschalter des Grundtyps 2410

Schaltbild



2410.0101



2410.0501

bu - blau
br - braun
bl - schwarz
wh - weiß
C - Gemeinsamer Anschluss
NC - Öffner
NO - Schließer

WIPPSCHALTER

DRUCKSCHALTER

KIPPSCHALTER

SCHIEBESCHALTER

DREHSCHALTER

FUSSSCHALTER

TASTEN

SCHNAPPSCHALTER

MIKRO-SIGNALSCHALTER

SENSOREN