

Thurmetall NC-Lagerschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1005 x 690 mm, Mit 84 Werkzeughaltern, Typ ISO-SK 30-40-50, 3 Ebene(n) mit Wechselrahmen mit integrierten Werkzeugeinsätzen, Verschließbar mit Key Lock, Korpus in NCS S 4040-R70 B Taubenblau

Artikelnummer: 244157



THURMETALL



NC-Lagerschrank

- Geeignet Bereiche der Fertigungsindustrie, die CNC Werkzeuge einsetzen
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1005 x 690 mm
- Korpustraglast 1300 kg
- Mit 84 Werkzeughaltern, Typ ISO-SK 30-40-50
- 3 Ebene(n) mit Wechselrahmen mit integrierten Werkzeugeinsätzen
- neig- und höhenverstellbar
- Einsätze aus bruch-/schlagfestem und ölbeständigem ABS-Material zur passgenauen Aufnahme von Zerspanungswerkzeugen
- Werkzeughalter mit Klappverschluss für werkzeugloses Ein- und Versetzen
- Rollladentür
- Verschließbar mit Key Lock
- Korpus in NCS S 4040-R70 B Taubenblau
- Ebene in NCS S 4502-B Taubengrau

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Böden / Ebenen Funktion neig- und höhenverstellbar

Schranktyp	Werkzeugschrank	Halter Anzahl	84 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Fertigungsindustrie	Halter Typ	ISO-SK 30-40-50
geeignet für (Produkt/Material)	CNC-Werkzeuge	Halter Ausstattung	Werkzeughalter mit Klappverschluss
Türtyp	Rollladentür	Traglast	1300 kg
Höhe	1950 mm	Farbe Korpus	Taubenblau // NCS S 4040-R70 B
Breite	1005 mm	Schließsystem	Key Lock
Tiefe	690 mm	Material	Stahl
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Farbe Boden	Taubengrau // NCS S 4502-B
Böden- / Ebenentyp	Wechselrahmen mit Werkzeugeinsätzen	Gewicht	145 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Einsätze aus bruch/- schlagfestem und ölbeständigem ABS- Material zur passgenauen Aufnahme von Zerspanungswerkzeugen		