

Feuille de données du produit



Article N°: 9503 Chariot ESD à dossier de poussée

Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 1 plateau gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention)

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	276
Longueur totale (mm)	1320
Largeur totale (mm)	809
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	38
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976195032