

Broszura informacyjna

61 02 200

Szczypce tnące czołowe

Z wysokim przełożeniem dźwigni

DIN ISO 5743

- Wytrzymałe, kompaktowe, komfortowe
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Duża powierzchnia przyłożenia siły zapewnia lepszy rozkład nacisku i wygodniejszą pracę
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Wygięte rękojeści zapewniają lepszy dostęp
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



| Ogólna | |
|---|----------------------------------|
| Nr art. | 61 02 200 |
| EAN | 4003773067047 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 435 g |
| Wymiary | 200 x 45 x 15 mm |
| Norma | DIN ISO 5743 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 1 – 6 mm |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 4,0 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 3,5 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 3,0 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

