

Rollcart Tischwagen

Traglast 400 kg, 2 Ebene(n) mit
Wannenboden, Ladefläche Länge x
Breite 995 x 695 mm, Etage(n) aus
Blech, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung



Artikelnummer: 158075

Rollcart Tischwagen mit Blechwannenböden

Tischwagen

- Traglast 400 kg
- 2 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 695 mm
- Höhe x Länge x Breite 840 x 1200 x 700 mm
- Etage(n) aus Blech
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein

Traglast	400 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	995 mm	Schiebebügelausrichtung	waagrecht
Ladeflächenbreite	695 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Etagentyp	Wannenboden	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Blech	Rad-Ø	200 mm
Randhöhe	30 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	840 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1200 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	700 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Gewicht	44 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		