


Press-Kabelschuhe mit Isolation Cosses à sertir avec isolation Solderless terminals insulated

DIN 46237

* ausgenommen
* excepté
* excepted



UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé





























Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +75°C

Résistant à une température de:
-10°C à +75°C

Temperature range:
-10°C up to +75°C

PVC

mm ²	AWG	für Bolzen pour borne for stud mm	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD mm	øD1 mm	øD3 mm	øD4 mm	L mm	A mm	R mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	M2.5		3603a	2,5-1	2.7	1.6	6	4	16	5	4.5	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984ox, 3986n, 3986s
	22-18	M3		3605a	3-1	3.2	1.6	6	4	16	5	4.5	0.8	
	22-18	M3.5		3606a	3,5-1	3.7	1.6	6	4	16	5	4.5	0.8	
	22-18	M4		3607a	*	4.3	1.6	7	4	16.5	5	5.5	0.8	
	22-18	M4		3609a	4-1	4.3	1.6	8	4	17	5	6	0.8	
	22-18	M5		3610a	*	5.3	1.6	8	4	17.5	5	6	0.8	
	22-18	M5		3611a	5-1	5.3	1.6	10	4	18	5	6.5	0.8	
	22-18	M6		3613a	*	6.5	1.6	10	4	18	5	6.5	0.8	
	22-18	M6		3617a	*	6.5	1.6	11	4	20	5	10	0.8	
	22-18	M8		3622a	*	8.5	1.6	14	4	22	5	10	0.8	
1.5-2.5	16-14	M3		3623a	3-2,5	3.2	2.3	6	4.5	16	5	4.5	0.8	3974n, 3984c, 3984ox, 3986n, 3986s
	16-14	M3.5		3624a	3,5-2,5	3.7	2.3	6	4.5	16	5	4.5	0.8	
	16-14	M3.5		3626a	*	3.7	2.3	6.8	4.5	17	5	4.5	0.8	
	16-14	M4		3628a	*	4.3	2.3	6.8	4.5	16.6	5	4.5	0.8	
	16-14	M4		3630a	4-2,5	4.3	2.3	8	4.5	17	5	6	0.8	
	16-14	M5		3631a	*	5.3	2.3	8	4.5	18.5	5	6	0.8	
	16-14	M5		3632a	5-2,5	5.3	2.3	10	4.5	19	5	6.5	0.8	
	16-14	M6		3640a	6-2,5	6.5	2.3	11	4.5	21	5	7.5	0.8	
	16-14	M8		3641a	8-2,5	8.5	2.3	14	4.5	22	5	10	0.8	
	16-14	M10		3642a	*	10.5	2.3	18	4.5	23.5	5	13	0.8	
	16-14	M12		3643a	*	13	2.3	18	4.5	25	5	13	0.8	
	16-14	M16		3644a	*	17.2	2.3	27	4.3	32	5	16	0.8	
4-6	12-10	M4		3653a	4-6	4.3	3.6	8	6.3	21	6	6	1	3974n, 3984c, 3986c, 3986n, 3986s
	12-10	M5		3655a	5-6	5.3	3.6	10	6.3	22	6	6.5	1	
	12-10	M6		3661a		6.5	3.6	11	6.3	22.5	6	7.5	1	
	12-10	M8		3665a	8-6	8.5	3.6	14	6.3	26	6	10	1	
	12-10	M10		3667a	10-6	10.5	3.6	18	6.3	28	6	12	1	
	12-10	M12		3669a	*	13	3.6	18	6.3	28	6	12	1	