Aufsatzschrank für Spind

2 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 800 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110°, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau







Artikelnummer: 267038





Aufsatzschrank für Spind

- 2 Abteil(e)
- Abteil Breite 400 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 800 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110°
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details				
Schranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm	
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja	
Abteile	2 Stück	Schließsystem	Zvlinderschloss	

Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteilbreite	400 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110°	Gewicht	13,75984 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		

Zubehör	•	
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065	[170]	Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl