











































ResiFIX

Systeme im Vergleich

	ResiFIX VVSF				ResiFIX VY ECO SF	ResiFIX PYSF				ResiFIX Pure Epoxy Plus EPP SF	EP SF					
	300	345	410	300	300	165	300	345	410	585	585					
																
Kartuscheninhalt [ml]	280	345	410	300	300	165	300	345	410	585	585					
Anzahl Mischdüsen 	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1					
Typen	Standard				Cool	Standard				Standard						
Haltbarkeit*	18 Monate				18 Mon.	18 Monate				24 Monate						
A4 STAINLESS STEEL 	Stahl 4.6, 5.8, 8.8 nichtrostender Stahl				Stahl 4.6, 5.8, 8.8 nichtrostender Stahl		Stahl 4.6, 5.8, 8.8 nichtrostender Stahl				Stahl 4.6, 5.8, 8.8 nichtrostender Stahl					
Armierungseisen 	✓				(nur Option 7)		X				✓					
Option 1 	 M8 - M30, Ø8 - Ø32				 M8 - M16		X				 M8 - M30, Ø8 - Ø32					
Option 7 	 M8 - M30, Ø8 - Ø32				 M8 - M24, Ø8 - Ø25		 M8 - M16				 M8 - M30, Ø8 - Ø32					
Rebar 	 Ø8 - Ø32				X		X				 Ø8 - Ø40		 Ø8 - Ø40			
	X				X		X				✓		Nur nachtr. Bewehrungsanschluss			
	Zulassung für 100 Jahre				50 Jahre		50 Jahre				✓		50 Jahre			
	Zulassung für Mauerwerk				 M8 - M16		 M8 - M16		 M8 - M16				X			
	Feuerwiderstand (F 120)						X		X				  Nachträgl. Bewehrung			
	Verwendung unter seismischen Einwirkungen								X						X	
	Geringe Emissionen				✓		✓		✓				✓			
	Styrolfrei				✓		✓		✓				✓			
Leistung in ungerissemem Beton C20/25 (M10x90, 5.8)	 1350 Kg				 900 Kg		 900 Kg				 1380 Kg		 1380 Kg			
Leistung in Lochziegel HLZ 12 (M10x130)	 140 Kg				 100 Kg		 100 Kg				X					
Feuchte Bohrlöcher	✓				✓		✓				✓		✓			
	Wassergefüllte Bohrlöcher				✓		✓		✓				✓			
Geeignet bei Kontakt mit Trinkwasser	✓				X		X				✓		X			
Min. Untergrundtemperatur	≥ -10°C		≥ -20°C		≥ -5°C		≥ -5°C				≥ 0°C		≥ +5°C			
Temperaturbereich nach vollständiger Aushärtung	-40°C bis +120°C				-40°C bis +80°C		-40°C bis +80°C				-40°C bis +72°C					
Chemische Beständigkeit	sehr hoch				hoch		hoch				exzellent					
Geruchsentwicklung	gering				mittel		mittel				gering					

Gefahr von Fleckenbildung bei Naturstein (nicht bei ResiFIX Pure Epoxy)! Vor Anwendung empfehlen wir einen ca. 5-tägigen Test.

*Alle Kartuschen können durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe oder durch Austausch des Statikmischers bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden.

¹⁾ Die für Deutschland geltenden Anforderungen (seitens des DIBt) zur Durchführung von Bewehrungsanschlüssen werden von CELO z.Z. nicht erfüllt.

Injektions- system ResiFIX



Vorteile



Injektionsmörtel ResiFIX VYSF (styrolfrei)



Injektionsmörtel ResiFIX VY ECO SF (styrolfrei)



Injektionsmörtel ResiFIX PYSF (styrolfrei)



Injektionsmörtel ResiFIX Pure Epoxy Plus EPP (styrolfrei)



Injektionsmörtel ResiFIX Pure Epoxy EP (styrolfrei)

Zulassungen und Zertifikate



Europäisch Technische Bewertung
Option 1 für gerissenen Beton



Europäisch Technische Bewertung für Mauerwerk



Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet



- Beton
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Naturstein (Risiko von Verfärbung)




Typische Anwendungen


- Stahlkonstruktionen
- Konsolen
- Fassaden
- Maschinenbefestigungen
- Geländer
- Vordächer
- Abstandsmontagen
- Tore
- Holzkonstruktionen

Injektionssystem ResiFIX


Montage in Beton und Vollstein




1. Bohrloch erstellen




2. Bohrloch reinigen (4x Ausblasen, 4x Bürsten)




3. Die ersten 10 cm verwerfen. Passende Menge Verbundmörtel injizieren (min. 2/3 des Bohrloches)




4. Ankerstange drehend eindrücken




5. Vor der Montage und Aufbringen eines Drehmoments Aushärzeit beachten




Montage in Hochlochziegel




1. Bohrloch erstellen




2. Bohrloch reinigen (2x Ausblasen, 2x Bürsten)




3. Siebhülse setzen




4. Passende Menge Verbundmörtel injizieren (Hülse komplett füllen)




5. Ankerstange drehend eindrücken



6. Vor der Montage und Aufbringen eines Drehmoments Aushärzeit beachten




Empfohlene Verbrauchsmengen (alle Arten)

Verbrauch in Vollbaustoffen Berechnungsmethode: Füllung des Bohrlochs komplett^{*)}

Ankerstange RAST oder VA AST	d ₀ [mm]	Bohrloch		Volumen [cm ³ =ml]	Anzahl Befestigungen pro ResiFIX Kartusche				
		h _{ef, Stand} ¹⁾ [mm]			165 ml [Befestigung- gen]	280 ml [Befestigung- gen]	300 ml [Befestigung- gen]	345 ml [Befestigung- gen]	410 ml [Befestigung- gen]
M8	10	80		6,3	26,3	44,6	47,8	54,9	65,3
M10	12	90		10,2	16,2	27,5	29,5	33,9	40,3
M12	14	110		17,0	9,7	16,5	17,7	20,4	24,2
M16	18	125		31,8	5,2	8,8	9,4	10,9	12,9
M20	24	170		76,9	2,1	3,6	3,9	4,5	5,3
M24	28	210		129,2	1,3	2,2	2,3	2,7	3,2
M30	35	280		269,3	0,6	1,0	1,1	1,3	1,5

^{*)} Gemäß ETA-Zulassung muss das Bohrloch nur zu 2/3 mit Verbundmörtel gefüllt werden. Erfahrungsgemäß verwendet der Anwender mehr, so dass hier mit der Füllung des kompletten Bohrlochs gerechnet wird.

Verbrauch in Lochsteinen mit Siebhülse Berechnungsmethode: Füllung der Siebhülse komplett + 15%

Siebhülse	Ankerstange RAST oder VA AST	d ₀ [mm]	Bohrloch		Volumen [cm ³ =ml]	Anzahl Befestigungen pro ResiFIX Kartusche				
			h ₀ [mm]			165 ml [Befestigung- gen]	280 ml [Befestigung- gen]	300 ml [Befestigung- gen]	345 ml [Befestigung- gen]	410 ml [Befestigung- gen]
SH 12x80	M6 / M8	12	85		9,1	15,9	26,9	28,8	33,2	39,4
SH 16x85	M8 / M10	16	90		17,1	8,4	14,3	15,3	17,6	20,9
SH 16x130	M8 / M10	16	135		26,1	5,5	9,3	10,0	11,5	13,6
SH 20x85	M12 / M16	20	90		26,7	5,4	9,1	9,8	11,2	13,4
SH 20x130	M12 / M16	20	135		40,8	3,5	6,0	6,4	7,3	8,7
SH 20x200	M12 / M16	20	205		62,8	2,3	3,9	4,2	4,8	5,7

Injektions- system ResiFIX VYSF



Zulassungen und Zertifikate



Europäisch Technische Bewertung
Option 1 für gerissenen Beton
(M8 - M30, Ø8 - Ø32)



Europäisch Technische
Bewertung für Mauerwerk
(M8 - M16)



Europäisch Technische Bewertung
für nachträgliche Bewehrungs-
anschlüsse (Ø8 - Ø32)



Zugelassen für Ankerstangen
und Armierungseisen

- **Vielfältige Einsatzgebiete**



Klasse A+: Geringste
Emissionen kritischer Stoffe in
geschlossenen Räumen nach
der Aushärtung

- **Gesundheitlich
unbedenklich**



Nachhaltigkeitszertifizierung
LEED

- **Umweltfreundliches,
schadstoff- und
emissionsarmes sowie
nachhaltiges Bauen**



Verwendung unter
seismischen Einwirkungen

- **Getestet für den Einsatz
in erdbebengefährdeten
Gebieten**



Europäische Technische Be-
wertung Option 1 für gerissen-
en und ungerissenen Beton
(M8 - M30)

- **Für noch mehr Sicherheit
bei jeder Anwendung**



Bei jeder Kartusche sind zwei
Mischdüsen inklusive (300 ml,
345ml)

- **damit Sie nach einer
Arbeitsunterbrechung
schnell weiterarbeiten
können**



M10-90 mm
C20/25

Sehr hohe Lasten

- **Schwerlast-Einsatz**




Verwendung auch bei wasser-
gefüllten Bohrlöchern und
einsetzbar bei Kontakt mit
Trinkwasser

- **Erweiterter Einsatzbereich**



Feuerwiderstandsgutachten
F120

- **Erfüllt Brandschutz-
anforderungen**



(M8 - M16)

Europäische Technische
Bewertung für Mauerwerk
(M8 - M16)

- **Für mehr Anwendungs-
flexibilität**



Styrolfreier Verbundmörtel

Injektionssystem ResiFIX VYSF



Vinylester VYSF (styrolfrei)

Typ	Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Mischdüsen inkl. [Stück]	Haltbarkeit [Monate]		€/Stück	[Stück]
VY 300 SF	300VSF	280	2	18	●		12
VY 345 SF	345VSF	345	2	18	●		12
VY 410 SF	410VYSF	410	1	18	●		12



Vinylester VYSF Cool (styrolfrei)

für -20°C bis +10°C



Typ	Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Mischdüsen inkl. [Stück]	Haltbarkeit [Monate]		€/Stück	[Stück]
VY 300 SF Cool	300VCSF	300	2	18	●		12

Saisonartikel



30 x 40 x 23 cm

Allzweckbox mit ResiFIX VY 300 SF, VY 345 SF

Typ	Art.-Nr.	Inhalt [Kartuschen]	Mischdüsen inkl. [Stück]	Haltbarkeit [Monate]		€/Box	[Stück]
VY 300 SF in Allzweckbox	SYS300VSF20	20	40	18	●		1
VY 345 SF in Allzweckbox	SYS345VSF20	20	40	18	●		1

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF

Temperatur des Untergrundes [°C]	> -10 ¹⁾	> -5	> 0	> +5	> +10	> +20	> +30	> +40
Max. Verarbeitungszeit [min]	90	90	45	25	15	6	4	1,5
Min. Aushärtezeit ²⁾ [min]	24h	14h	7h	2h	80	45	25	15

¹⁾ Kartuschentemperatur min. 15 °C²⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF Cool

Temperatur des Untergrundes [°C]	> -20	> -15	> -10	> -5	> 0	> +5	> +10	X
Max. Verarbeitungszeit [min]	75	55	35	20	10	6	6	
Min. Aushärtezeit ¹⁾ [min]	24h	16h	10h	5h	2,5h	80	60	

¹⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Injektionssystem ResiFIX VYSF



Verankerung in Beton [Standard und Cool]

Zulässige Lasten F_{zul} in [kN] in ungerissemem Beton C20/25 (Option 7) und gerissemem Beton C20/25 (Option 1) ohne Einfluss von Rand- und Achsabständen sowie Montagekennwerte und Bauteilabmessungen. Die zulässigen Lasten beinhalten die Teilsicherheitsbeiwerte für den Widerstand aus der ETA und einen Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$. Bemessungsmethode nach TR 055. Bei der Bemessung ist die ETA-Bewertung zu beachten.

Ankerstangen RESI AST, VA AST	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M 27	M30
Bohrloch-Ø d_0 [mm]	10	12	14	18	24	28	30	35
Verankerungstiefe $h_{ef, min} / h_{ef, stand} / h_{ef, max}$ [mm]	60 / 80 / 160	60 / 90 / 200	70 / 110 / 240	80 / 125 / 320	90 / 170 / 400	96 / 210 / 480	108 / 240 / 540	120 / 280 / 600

Zulässige Zuglast ^{1) 2)} [24 °C / 40 °C] ³⁾ in ungerissemem Beton [trocken oder feucht]

Galv. verz. 5.8	N_{zul} [kN]	7,2 / 8,7 / 8,7	9,0 / 13,5 / 13,8	11,7 / 19,7 / 20,0	14,3 / 28,0 / 37,3	17,1 / 44,4 / 58,3	18,8 / 61,0 / 83,9	23,1 / 74,5 / 109,4	26,3 / 93,9 / 133,5
nichtrostender Stahl A4	N_{zul} [kN]	7,2 / 9,6 / 9,8	9,0 / 13,5 / 15,5	11,7 / 19,7 / 22,5	14,3 / 28,0 / 41,9	17,1 / 44,4 / 65,5	18,8 / 61,0 / 94,3	23,1 / 57,3 / 57,4	26,3 / 70,0 / 70,0

Zulässige Zuglast ^{1) 2)} [24 °C / 40 °C] ³⁾ in gerissemem Beton [trocken oder feucht]

Galv. verz. 5.8	N_{zul} [kN]	2,9 / 3,8 / 7,7	3,7 / 5,6 / 12,5	5,8 / 9,1 / 19,7	8,8 / 13,7 / 35,1	12,2 / 23,3 / 54,9	13,4 / 34,6 / 79,0	16,5 / 52,5 / 109,4	18,8 / 66,9 / 133,5
nichtrostender Stahl A4	N_{zul} [kN]	2,9 / 3,8 / 7,7	3,7 / 5,6 / 12,5	5,8 / 9,1 / 19,7	8,8 / 13,7 / 35,1	12,2 / 23,3 / 54,9	13,4 / 34,6 / 79,0	16,5 / 52,5 / 57,4	18,8 / 66,9 / 70,0

Zulässige Zuglast ^{1) 2)} [50 °C / 80 °C] ³⁾ in ungerissemem Beton [trocken oder feucht]

Galv. verz. 5.8	N_{zul} [kN]	5,4 / 7,2 / 8,7	6,7 / 10,1 / 13,8	9,4 / 14,8 / 20,0	14,3 / 22,4 / 37,3	17,1 / 38,1 / 58,3	18,8 / 53,4 / 83,9	23,1 / 60,6 / 109,4	26,3 / 68,1 / 133,5
nichtrostender Stahl A4	N_{zul} [kN]	5,4 / 7,2 / 9,8	6,7 / 10,1 / 15,5	9,4 / 14,8 / 22,5	14,3 / 22,4 / 41,9	17,1 / 38,1 / 65,5	18,8 / 53,4 / 94,3	23,1 / 57,4 / 57,4	26,3 / 68,1 / 70,0

Zulässige Zuglast ^{1) 2)} [50 °C / 80 °C] ³⁾ in gerissemem Beton [trocken oder feucht]

Galv. verz. 5.8	N_{zul} [kN]	1,8 / 2,4 / 4,8	2,6 / 3,9 / 8,7	4,2 / 6,6 / 14,4	6,4 / 10,0 / 25,5	9,0 / 17,0 / 39,9	11,5 / 25,1 / 57,4	16,5 / 36,4 / 78,8	18,8 / 47,1 / 101,0
nichtrostender Stahl A4	N_{zul} [kN]	1,8 / 2,4 / 4,8	2,6 / 3,9 / 8,7	4,2 / 6,6 / 14,4	6,4 / 10,0 / 25,5	9,0 / 17,0 / 39,9	11,5 / 25,1 / 57,4	16,5 / 36,4 / 57,4	18,8 / 47,1 / 70,0

Zulässige Querlast ¹⁾ in ungerissemem Beton

Galv. verz. 5.8	V_{zul} [kN]	5,2	8,3	12,0	22,4	35,0	45,2 / 50,4 / 50,4	55,5 / 65,6 / 65,6	63,2 / 80,1 / 80,1
nichtrostender Stahl A4	V_{zul} [kN]	5,9	9,3	13,5	25,1	39,2	45,2 / 56,5 / 56,5	34,5 / 34,5 / 34,5	42,1 / 42,1 / 42,1

Zulässige Querlast ¹⁾ in gerissemem Beton

Galv. verz. 5.8	V_{zul} [kN]	5,2 / 5,2 / 5,2	8,3	12,0	21,1 / 22,4 / 22,4	29,3 / 35,0 / 35,0	32,2 / 50,4 / 50,4	39,6 / 65,6 / 65,6	45,1 / 80,1 / 80,1
nichtrostender Stahl A4	V_{zul} [kN]	5,7 / 5,9 / 5,9	9,0 / 9,3 / 9,3	13,5	21,1 / 25,1 / 25,1	29,3 / 39,2 / 39,2	32,2 / 56,5 / 56,5	34,5 / 34,5 / 34,5	42,1 / 42,1 / 42,1

Zulässiges Biegemoment (Galv. verz. 5.8)	M_{zul} [Nm]	10,7	21,4	37,4	94,9	185,2	320,0	476,2	642,1
Zulässiges Biegemoment (nichtrostender Stahl A4)	M_{zul} [Nm]	12,0	24,0	41,9	106,4	207,8	359,0	250,1	337,2

Achs- und Randabstände


Achsabstand	$s_{cr, N}$ [mm]	180 / 240 / 480	180 / 270 / 600	210 / 330 / 720	240 / 375 / 960	270 / 510 / 1200	288 / 630 / 1440	324 / 720 / 1620	360 / 840 / 1800	
Randabstand	$c_{cr, N}$ [mm]	90 / 120 / 240	90 / 135 / 300	105 / 165 / 360	120 / 188 / 480	135 / 255 / 600	144 / 315 / 720	162 / 360 / 810	180 / 420 / 900	
Minimaler Achsabstand	s_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120	135	150	
Minimaler Randabstand	c_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120	135	150	
Mindestbauteildicke	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$					$h_{ef} + 2d_0$			
Max. Installationsdrehmoment	$T_{inst} \leq$ [Nm]	10	20	40	80	120	160	180	200	

¹⁾ Werte gelten für $h_{ef, min} / h_{ef, stand} / h_{ef, max}$

²⁾ Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60 erhöhen sich die Zuglastwerte um bis zu 10%.

³⁾ Max. Langzeit-Temperatur / max. Kurzzeit-Temperatur im Einbauzustand. Für den Temperaturbereich 72°C/120°C siehe ETA-Bewertung

Bei Unterschreitung des char. Rand-/Achsabstandes (C_{cr} bzw. S_{cr}) muss die Tragfähigkeit abgemindert werden. h_{min} , S_{min} und C_{min} dürfen nicht unterschritten werden.



Injektionssystem ResiFIX VYSF



Verankerung im Mauerwerk (Voll- und Lochstein) Standard und Cool

Zulässige Lasten in [kN] und Montagekennwerte - Auswahl; weitere Steine und Anwendungsbedingungen siehe ETA-Bewertung.

Geeignete Baustoffe		Dichte ρ [kg/dm ³]	Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Gewindestange RESI AST, VA AST Größe	Siebhülse Größe	Min. Verankerungstiefe ohne / mit Siebhülse h_{ef} [mm]	Wirkungsbereich trocken / trocken 24°C/40°C ¹⁾ Zuglast N_{zul} Querlast V_{zul} [kN] [kN]	
Kalksand-Vollstein KS (NF)		$\geq 2,0$	≥ 28	M8	ohne / SH 12x80	80 / 80	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00
				M10	ohne / SH 16x85	90 / 85	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00
				M12	ohne / SH 20x85	100 / 85	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00
				M16	ohne / SH 20x85	100 / 85	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00
Vollziegel Mz (DF)		$\geq 2,0$	≥ 20	M8	ohne / SH 12x80	80 / 80	2,00 / 2,00	2,29 / 2,29
				M10	ohne / SH 16x85	90 / 85	2,00 / 2,00	2,29 / 2,29
				M12	ohne / SH 20x85	100 / 85	2,00 / 2,00	2,29 / 2,29
				M16	ohne / SH 20x85	100 / 85	2,29 / 2,29	3,43 / 3,43
Porenbeton P2 Porenbeton P4		$\geq 0,35$ $\geq 0,50$	≥ 2 ≥ 4	M8	ohne	80	0,43 (P2) / 1,07 (P4)	0,54 (P2) / 1,61 (P4)
				M10	ohne	90	0,43 (P2) / 1,07 (P4)	0,89 (P2) / 2,68 (P4)
				M12	ohne	100	0,71 (P2) / 1,79 (P4)	0,89 (P2) / 2,68 (P4)
				M16	ohne	100	0,71 (P2) / 1,79 (P4)	0,89 (P2) / 2,68 (P4)
Kalksand-Lochstein KSL (KSL 3DF)		$\geq 1,4$	≥ 12	M8	SH 16x85	85	0,64	1,53
				M10	SH 16x85	85	0,64	1,53
				M10	SH 16x130	130	0,64	1,53
				M12	SH 20x85	85	1,65	1,53
				M16	SH 20x85	85	1,65	1,53
Hochlochziegel HLZ (10DF)		$\geq 1,25$	≥ 12	M8	SH 12x80	80	0,55	1,77
				M10	SH 16x85	85	0,55	1,77
				M10	SH 16x130	130	0,55	1,77
				M12	SH 20x85	85	1,11	1,77
				M16	SH 20x85	85	1,11	2,55

N_{zul} , V_{zul} : Zulässige Lasten inkl. Teilsicherheitswerte (γ_M und $\gamma_F = 1,4$), ohne Einfluss von Rand- und Achsabständen.

Bohrmethode: KSV und MZ: Hammerbohren; Porenbeton, KSL und HLZ: Drehbohren


¹⁾ Max. Langzeit-Temperatur / Kurzzeit-Temperatur nach der Installation.

Achs- und Randabstände

Geeignete Baustoffe	Ankerstange	Siebhülse	Char. Randabstand c_{cr} [mm]	Min. Randabstand c_{min} [mm]	Char. Achsabstand parallel zur Lagerfuge $s_{cr,II}$ [mm]	Char. Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge $s_{cr,I}$ [mm]	Min. Achsabstand s_{min} [mm]	Max. Drehmoment T_{inst} [Nm]
Kalksand-Vollstein KS (NF)	M8	ohne	150	60	240	150	75	10
	M10	ohne	150	60	240	150	75	10
	M12	ohne	150	60	240	150	75	15
	M16	ohne	150	60	240	150	75	15
Vollziegel Mz (DF)	M8	ohne	150	60	240	130	65	10
	M10	ohne	150	60	240	130	65	10
	M12	ohne	150	60	240	130	65	10
	M16	ohne	150	60	240	130	65	10
Porenbeton	M8	ohne	150	50*	300	250	50	5
	M10	ohne	150	50*	300	250	50	5
	M12	ohne	150	50*	300	250	50	10
	M16	ohne	150	50*	300	250	50	16
Kalksand-Lochstein KSL (KSL 3DF)	M8	SH 12x80	120	60	240	120	120	5
	M10	SH 16x85	120	60	240	120	120	5
	M10	SH 16x130	120	60	240	120	120	5
	M12,M16	SH 20x85	120	60	240	120	120	8
Hochlochziegel HLZ (10DF)	M8	SH 12x80	120	50	300	250	50	5
	M10	SH 16x85	120	50	300	250	50	10
	M10	SH 16x130	120	50	300	250	50	10
	M12,M16	SH 20x85	120	50	300	250	50	10

Zulässiges Biegemoment

Stahl		Ankerstange			
		M8	M10	M12	M16
Galv. verz. 5.8	M_{zul} [Nm]	10,9	21,1	37,7	94,4
nichtrostender Stahl A4	M_{zul} [Nm]	11,9	23,8	42,1	106,7



* Werte gelten für Zuglastbeanspruchung; bei Querlast parallel zum freien Rand: 75 mm, bei Querlast senkrecht zum freien Rand: $1,5 \times h_{ef}$
Gruppenfaktoren für Ankergruppen unter Zugbelastung, Querbelastung parallel bzw. senkrecht zum freien Rand: siehe ETA-Bewertung