



etwa 2/3
Zeitersparnis

**Zeit- und Materialsparend
gegenüber alternativen Methoden
⇒ mühelos und wirtschaftlicher Arbeiten**



keine gesundheits-
gefährdenden
chemischen Mittel



keine ungesunden
hartnäckigen
Gerüche



kein Zusetzen von
Schleifmaterial

Ø 100



TECHNISCHE DATEN

EOF 100.1

Leistungsaufnahme	1.400 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Frästiefe	0,1-1,0 mm
Scheibendurchmesser	100 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	3,4 kg

Bestellnummer 06535000

Lieferumfang im Koffer inkl. Montagewerkzeug, ohne Frässscheibe

Bestellen Sie die passenden Frässscheiben für Ihre Anwendung gleich mit (siehe Zubehör Seite 98)!



**STAUB
SCHUTZ
SYSTEM**

Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

Oberflächenfräse EOF 100.1

Das innovative Oberflächenfrässystem als präzise und schnelle Alternative – starke Leistung bei geringem Gewicht

ANWENDUNG:


- Feinfräsen von Farben, Lacken, Harzen, Hart- und Fettschmutz sowie Beschichtungen auf Holzflächen und auf mineralischen Flächen
- Einsatz in der Renovierung und Sanierung bis hin zur Restaurierung

MERKMALE:

- Präzisionshaube – Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Stufen für exaktes Abtragen (bis max. 1,0 mm) – kein unbeabsichtigtes Einfräsen in das Grundmaterial
- Drehbare Staubabsaugung – flexible Anpassung an die zu bearbeitende Fläche insbesondere in Ecken
- Auflagefläche – präzises Führen, kein Kippen der Maschine
- Kompakte, schlanke Bauform – handlich
- Softbügelgriff – schwingungsdämpfend, sicherer rutschfester Griff, perfekte Handhabung
- Leistungsstarker 1.400 W Motor
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Wiederanlaufschutz – perfekte Arbeitsergebnisse, Schutz der Maschine
- Einschaltsperrung – gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel



Frästiefeneinstellung
(0,1 - 1,0 mm)




ein Rastpunkt entspricht
0,1 mm Tiefe




Haube mit Absaugstutzen
Ø 35 mm

**MIT HARTMETALL
AUF HOLZFLÄCHEN**



z.B.: Tore, Türen, Treppen, Balken, Fassadenverkleidungen

**MIT PKD AUF
MINERALISCHEN FLÄCHEN**



PKD Frässscheiben

Spitze Segmente: zur Erzielung leicht rauher Oberflächen
Runde Segmente: zur Erzielung glatter Oberflächen

z.B.: dünne Dekorputze, Markierungen, Beschichtungen, Farben, Spritzraufaser



Schleifen/Fräsen/Glätten ZUBEHÖR



FÜR OBERFLÄCHENFRÄSE

1	Hartmetall-Frässcheibe	37124000
2	PKD-Frässcheibe (Segmente rund)	37125000
3	PKD-Frässcheibe (Segmente spitz)	37116000

FÜR LANGHALSSCHLEIFER UND TROCKENBAUSCHLEIFER

	Bürstenkranz	
4	ETS 225, 2-teilig	37624000
5	ELS 225.1	3722B000
6	Dichtlippe VacuGlide ELS 225.1	3722C000
7	Segment inkl. Bürste für Absaughaube ETS 225	37625000
8	Zusatzhandgriff ELS 225/ELS 225.1	37659000
9	Grundträger (Klett), 6-fach Lochung	37631000
10	Schaumstoffträger (Klett), 6-fach Lochung	37632000
11	Schleifgitter (Klett), 6-fach Lochung	
	P80 (10 Stück)	37610000
	P120 (10 Stück)	37611000
12	Schleifpapier (Klett), 6-fach Lochung	
	P24 Halbedelkorund (10 Stück)	37608000
	P40 Normalkorund (25 Stück)	37642000
	P60 Normalkorund (25 Stück)	37643000
	P80 Normalkorund (25 Stück)	37644000
	P100 Normalkorund (25 Stück)	37645000
	P120 Normalkorund (25 Stück)	37646000
	P150 Normalkorund (25 Stück)	37647000
	P180 Normalkorund (25 Stück)	37648000
	P220 Normalkorund (25 Stück)	37649000
13	Schleifpapier Sortiment (Klett), 6-fach Lochung	37640000
	P80/100/120/150/180 Normalkorund (je 5 Stück)	
14	Schleifpad (Klett), perforiert	
	P40 (10 Stück)	37672000
	P60 (10 Stück)	37673000
	P80 (10 Stück)	37674000
	P100 (10 Stück)	37675000
	P120 (10 Stück)	37676000
	P150 (10 Stück)	37677000
	P180 (10 Stück)	37678000
	P220 (10 Stück)	37679000

FÜR DÄMMLATTENSCHLEIFER

15	Schleifpapier (Klett), 4-fach Lochung	37671000
	P24 (3 Stück)	

FÜR PUTZBEARBEITUNGSMASCHINEN

16	Grundteller Ø 370 mm	37721000
17	Schwammscheibe Ø 400 mm (Klett)	37722000
18	Schwammgummischeibe Ø 385 mm (Klett)	37725000
19	Filzscheibe Ø 395 mm	37729000
20	Rabottierscheibe Ø 380 mm (Klett)	37726000
21	Kratz- und Rabottierscheibe Ø 370 mm	3772A000
22	Nachrüstsatz für Kratz- und Rabottierscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben)	3772B000
23	Kratzscheibe Ø 370 mm	37724000
24	Nachrüstsatz für Kratzscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben)	37723000
25	Glättteller Ø 380 mm	37728000
26	Schleifscheibe P24, Ø 370 mm (Klett)	37727000
27	Schnellladegerät (Ladezeit ca. 45 Min.)	37732000
28	Ladegerät Standard (Ladezeit ca. 110 Min.)	37734000
29	Akku (5,2 Ah)	37731000