


SC70-Adapter



RE906

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. AU und Lötstopmaske
- Geeignet für 2,54 mm Raster (Durchmesser 1,0 mm) und 1,27 mm Raster (Durchmesser 0,30 mm)
- Adaptionsplatine mit 2 x 4 Lötinseln für SC70, SOT23 (pitch 0,65 mm)
- Größe 13,5 x 23,5 mm