



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
[Uc] Steuereinspannung	12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi9 C60 C60BP Multi 9 Multi9 C60 C60BPR Multi 9 Multi9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,06 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UR[RETURN]PCT[RETURN]UL
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
VPE 1 Gewicht	70,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	26,500 cm
VPE 2 Gewicht	634,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,218 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------