

Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

RG300022

Rohrsäge Exact PipeCut 220E



Die Exat PipeCut 220E trennt Rohre aus Metall und PVC. Aufgrund der regulierbaren Drehzahl ist diese Maschine ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren geeignet. Die robuste Bauweise ermöglicht die Arbeit in der Werkstatt oder auf der Baustelle und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

- größere Belastbarkeit

Lieferumfang: PipeCut 220E, Tragetasche, TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm & 2 mm, DVD

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Sägebereich (mm) | 15 - 220 mm |
| Durchmesser Sägeblatt (mm) | 140 |
| Max. Wandstärke | Stahl 8 mm, PVC 14 mm |
| Geeignet für | alle Materialien |
| Aufnahme (mm) | 62 |
| Gewicht (kg) | 6 |
| Geschwindigkeit (1/min) | 1600 - 3500 |

RG300022

Rohrsäge Exact PipeCut 220E



RG300005

Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer,
Kunststoff



RG300029

Sägeblätter TCT 140 Z (10er Pack)
Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300007

Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl,
Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300017

Sägeblatt DIAMOND X140
Gussstahl, duktile Rohre,
Kugelgraphitguss



RG300041

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140,
Aluminium, Kunststoffe