



TEGERA® 325

Kunstleren handschoen, niet gevoerd, 0,6 mm kunstleer, polyester, Cat. II, zwart, grijs, blauw, chroomvrij, ademende achterkant, elastisch 360°, voor fijn assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN

Extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Werkhandschoenen – Algemene werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

MATERIAAL HANDPALM Kunstleer

DIKTE HANDPALM 0,6 mm

MATERIAAL RUG Polyester

VOERING Niet gevoerd

MOTORIEK 5

VASTMAKEN Elastisch 360°

LENGTEBEREIK 210-245 mm

KLEUR Zwart, grijs, blauw

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

DISPLAY Draad

MATERIAALSPECIFICATIE Polyurethaan, polyester, nylon

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
4	325-4	7340118348179
5	325-5	7392626044180
6	325-6	7392626037212
7	325-7	7392626037229
8	325-8	7392626037236
9	325-9	7392626037243
10	325-10	7392626037250
11	325-11	7392626037267
12	325-12	7392626037274
13	325-13	7392626059917

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 325

KENMERKEN

Chroomvrij, ademende rugkant, versterkte handpalm, versterkte naden

VOORKOMT RISICO OP

Blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, tegel zetten, constructie, bodemvoorbereiding, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN


Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, automotive, transportation, utilities, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden



 Cat. II



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-10-14

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 325

EG-TYPEONDERZOEK

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EN 388:2003 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's


Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	2	(4)
B) Weerstand tegen snijden (Index)	0	(5)
C) Scheurweerstand (Newton)	2	(4)
D) Perforatieweerstand (Newton)	1	(4)

EN 388 - Testen (specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Beschermingsniveau/Prestatieniveau	1	2	3	4	5
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
B) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-10-14

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com