

ARTIKEL Master M 20

ARTIKEL.NR M20EU

- AUSSTATTUNG**
- Kabelfach
 - Schlitten mit Edelstahlaufgabe
 - Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
 - Massive, bruch sichere Glasbodenplatte
 - Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
 - Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl
 - Kindersicherung durch Einschaltssicherung
 - Vollmetallausführung, freitragend
 - Resthalter
 - Kunststoffablett
 - Ø 170 mm, glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben
 - Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

Leistung 230 V ~ 170 W 50 Hz

LOGISTISCHE DATEN

EAN 4001627002510
Maße Produkt (L X B x H) 370 mm x 310 mm x 240 mm
Nettogewicht 8,50 kg
VPE 1
EAN-VPE 4001627002510
Maße Verkaufskarton (LxBxH) 434mm x 348mm x 366mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton 8,80 kg
Maße 1-er Umkartons (LxBxH) 440 mm x 375 mm x 350 mm
Maße 2-er Umkartons (LxBxH) 440 mm x 375 mm x 700 mm
Stück / Palette 30 Stk.
Lage / Palette 6 Stk.
Stück / Lage 5 Stk.
ca. Maße volle Palette (LxBxH) 1200 mm x 800 mm x 1850 mm
ca. Gewicht volle Palette --- kg

