

Artikelnummer: 138542

Kurzbeschreibung: AdBlue-tank CUBE, Kant-en-klare installatie, versch. afmetingen, 2500 l, overvulbeveiliging, Elektrische pomp 230V



Langbeschreibung: AdBlue-tank CUBE, Kant-en-klare installatie, div. afmetingen, 1500/2500 l, overvulbeveiliging, Elektrische pomp 230V: De AdBlue-tank CUBE is bedoeld als een compleet buitensysteem en is uitgerust met een 230 V elektrische pomp. Het is verkrijgbaar in twee maten en voorzien van een overvulbeveiliging. De CUBE AdBlue tank is de ideale oplossing voor de opslag van AUS-32 brandstof. Alle onderdelen van het systeem zijn volledig geïntegreerd, zodat geen enkel onderdeel hinderlijk uitsteekt - dit maakt de bediening ongecompliceerd en alle onderdelen zijn goed beschermd. Dankzij het scharnierende deksel is opslag buiten ook zonder problemen mogelijk. Bij zeer lage temperaturen zorgt het winterpakket met 250 W ventilatorkachel ervoor dat de armatuur altijd klaar is voor gebruik. Een optisch display informeert u over het huidige vulniveau en over lekken, zodat u direct kunt handelen. Bij het vullen bent u altijd aan de veilige kant dankzij de overvulbeveiliging. In de CUBE AdBlue-tank zijn een ontluchtingsdop en een lekbak geïntegreerd. Een automatische sproeier met houder en een elektrische pomp (230 V) optimaliseren het gebruik van de tank. Bij levering is het systeem al volledig geassembleerd en direct klaar voor gebruik. Het model is verkrijgbaar in twee maten met een inhoud van 1.500 liter en 2.500 liter.

Meer details:

- Compleet systeem voor de opslag van AUS 32 (AdBlue)
- Volledig geïntegreerde componenten voor een optimale hantering
- Algemene technische goedkeuring: Z-40-21-510
- Met optische lekkage-indicator, niveau-indicator en overvulbeveiliging
- Geïntegreerde lekbak en ontluchtingsdeksel
- Geschikt voor buitenmontage dankzij scharnierend deksel
- Vullende verbinding met 2-er droge koppeling
- Automatische sproeier met sproeikophouder
- Elektrische pomp: 230 V, 35 l/min, met teller K24
- Slanghaspel met 8 m slang
- Alle apparaten bedraad in de klemmenkast
- Winterpakket met ventilatorkachel (250 W) voor de fittingen
- Volledig gemonteerd bij levering
- Capaciteit: 1.500 l of 2.500 l of 2.500 l.
- Afmetingen: B 1200 x D 1150/1800 x H 1800 mm.

