


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2970 C+C Wagen



Constructie van stalen buis, gepoedercoat, 2 etages van watervast multitplex met antislip laag. Draagvermogen bovenste etage 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met rem, conform de Europese norm EN 1757-3. In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650/750/850 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	265, 775
Totale lengte (mm)	1045
Totale breedte (mm)	643
Totale hoogte (mm)	959
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	33
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976029702