

Artikelnummer: 165878

Kurzbeschreibung: Dahle Schneidemaschine 560, für 25 Blatt, Schnittlänge 340 mm, Schnitthöhe 2,5 mm

Langbeschreibung: Dahle Schneidemaschine 560, für 25 Blatt, Schnittlänge 340 mm, Schnitthöhe 2,5 mm: Die Dahle Schneidemaschine 560 schneidet sicher und präzise Papier, Folie und weiche Kartonagen mit einer Materialstärke von max. 2,5 mm. Durch die Formatlinien mit der mm-Teilung auf dem Tisch richten Sie das Schnittgut genau aus, dank des ergonomisch geformten Handgriffes schneiden Sie ermüdungsfrei. Die geschraubten, geschliffenen Stahlmesser aus Solingen erbringen eine lang anhaltende, präzise Schnittqualität. Für sicheres Schneiden ist ein transparenter Messerschutz aus bruchfestem Styrolux integriert. Die Schneidemaschine bringt bei einer Breite von 285 mm und einer Tiefe von 480 mm eine Schnittlänge von 340 und -höhe von 2,5 mm sowie eine Blattleistung von 25 Stück mit. Weitere Details: Hohe Sicherheit, absolute Präzision, einfache Handhabung Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes Ergonomisch geformter Handgriff sorgt für ermüdungsfeies Schneiden Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser für präzise Schnitte Hochwertige Stahlmesser aus Solingen für lang anhaltende Schnittqualität Stabiler Messerrücken aus Vollstahl für eine optimale Führung des angeschraubten Obermessers Transparenter Messerschutz aus bruchfestem Styrolux für sicheres Schneiden Manuelle Pressung zur Fixierung des Schnittgutes Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90-Grad-Schnitt Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung a'çâ,-â€œ auf beiden Winkelanlagen einsetzbar Praktische Griffmulden für einen sicheren und leichten Transport Blattleistung: 25 Stück Schnittlänge: 340 mm Schnitthöhe: 2,5 mm Maße: B 285 x T 450 mm



EAN/GTIN: 4007885005607