



Beschreibung:

Aluminium-ECO-Box 142L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport inkl. zwei Zylinderschlösser

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 45 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
- t=Tiefe=495 mm b=Breite=895 mm h=Höhe=375 mm
- Innenmaße: 460x870x355 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	451450
GTIN	4007228451450
Zolltarif	76129080
Verpackungseinheit (VE)	1

Farbe	silber
Volumen in L	142
Gewicht (kg)	5,86
T x B x H (mm)	495 x 895 x 375

Umverpackung

Inhalt in Stück	1
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	5,86
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	8
Anzahl an Lagen	4
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,65

Kartons pro Lage	2
Gewicht (kg)	66,88