

Información sobre productos

97 62 145 A

Alicate para crimpar punteras huecas

- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm²
- Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	170 g
Dimensiones	145 x 55 x 19 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 2,5 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	4
AWG	24 — 14

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.