




Kabelschuhe und Kabelverbinder > Klemmgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke > Gehäuse für Crimpkontakte



Kontakttyp: **Buchse**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: **2**

Klemmenausrichtung: **Gerade**

UL-Brandschutzklasse: **UL 94V-0**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Abdichtbar	Nein
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	2
-----------------------	---

### Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

### Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
Klemmenausrichtung	Gerade
Kontakt-Gegensteckarretierung	Ohne

### Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckführung	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplatten-Befestigung

### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nylon 66, Nylon 66
-----------------	--------------------

Raster	7.49 mm[.295 in]
--------	------------------

### Abmessungen

Länge des Produkts	23.11 mm
--------------------	----------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Verpackungsmethode	Paket
--------------------	-------

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	<p>Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)            Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233)            SVHC &gt; Schwellenwert:            1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (17% in Component Part)</p>
--	--

#### Sicherheitshinweise:

Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
---------------	--

Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend
--------------	-----------------------------------

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Cadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Auch serienmäßig | FASTON 250



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge  
(6)



Gehäuse für Crimpkontakte(139)



Lackdrahtanschlüsse(1)



Leiterplattenkontakte(135)



Presstechnik(4)



Schnelltrennanschlüsse(444)



Spleiße(4)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2151582-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-110F1650



TE Teilnr.:2151757-1  
OC-AT-S-FM-100F155F-001-0331



TE Teilnr.:215882-6  
AMP-LATCH MIL TYPE RCPT  
CONNECTOR



TE Teilnr.:2836077-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-070F1000



TE Teilnr.:7-2150373-7  
OCEAN-055F080F-  
CRIMP TOOLING KIT



TE Teilnr.:7-2266813-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-  
055F062F



TE Teilnr.:7-2837932-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-  
062F0910



TE Teilnr.:926298-5  
UN-MNL STECK-GEH 4P



## Dokumente

### Produktzeichnungen

[FASTON 250\(6.3 MM\) HOUSING RECEPTACLE](#)

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969232-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969232-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969232-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch