


# Die INOXFLEX LE 14-7 125 INOX als Set.

																																									
<b>Typ</b>	<b>Zirkon Fächer-Scheibe</b>	<b>Trennscheibe dünn</b>	<b>SC-VL Scheibe</b>	<b>Kehlnaht Scheibe</b>																																					
<b>Ø mm</b>	125 x 22,2	125 x 1 x 22,2	125 x 22,2	125 x 6 x 22,2																																					
FixTec M 14*	•	•	•	•																																					
Klett-Teller „Hook“																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VE</th> <th>Korn</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>P 40</td> <td>349.917</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>P 60</td> <td>349.925</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>P 80</td> <td>349.933</td> </tr> </tbody> </table>	VE	Korn	Bestell-Nr.	10	P 40	349.917	10	P 60	349.925	10	P 80	349.933	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VE</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>349.836</td> </tr> </tbody> </table>	VE	Bestell-Nr.	10	349.836	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VE</th> <th>Korn</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>coarse</td> <td>367.494</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>medium</td> <td>358.606</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>very fine</td> <td>367.486</td> </tr> </tbody> </table>	VE	Korn	Bestell-Nr.	5	coarse	367.494	5	medium	358.606	5	very fine	367.486	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VE</th> <th>Korn</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>6A medium</td> <td>358.711</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3S fine</td> <td>358.703</td> </tr> </tbody> </table>	VE	Korn	Bestell-Nr.	10	6A medium	358.711	10	3S fine	358.703
VE	Korn	Bestell-Nr.																																							
10	P 40	349.917																																							
10	P 60	349.925																																							
10	P 80	349.933																																							
VE	Bestell-Nr.																																								
10	349.836																																								
VE	Korn	Bestell-Nr.																																							
5	coarse	367.494																																							
5	medium	358.606																																							
5	very fine	367.486																																							
VE	Korn	Bestell-Nr.																																							
10	6A medium	358.711																																							
10	3S fine	358.703																																							
<b>empfohlene Drehzahl</b>	4.000-7.000	7.000	2.500-4.500	2.500-5.000																																					
<b>Anwendungen</b>	<p>Bearbeiten von Schweißnähten</p> <p>Entfernen von Schweißpunkten und -raupen</p> <p>Kanten brechen und verrunden</p> <p>Für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen.</p>	<p>Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen</p> <p>Sehr dünnwandige Scheibe für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt. Sorgt für gratfreie Kanten und vermeidet Blauverfärbung.</p>	<p>Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen</p> <p>Entfernen von Anlauffarben, Flugrost und Zunder</p> <p>Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren</p> <p>Für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.</p>	<p>Verschleifen von Schweißnähten</p> <p>Entfernen von Anlauffarben</p> <p>Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl Nähten.</p> <p>Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle.</p> <p>Proflierstein für Kehlnaht-scheiben Seite 51.</p>																																					
																																									

**Klett-Schleifteller D 125 x M 14 „Hook“** 

Schleifteller mit geschäumter Unterlage und doppelten Klettthaken. Gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen und Polieren.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
125 Ø	1	364.584

**FixTec Schnellspannmutter M 14**

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, für max. Scheiben-Ø 150 mm

VE	Bestellnummer
1	313.459

**Transportkoffer aus schlagfestem Kunststoff** 

VE	Bestellnummer
1	367.192

**Koffereinlage für Transportkoffer 367.192**

VE	Bestellnummer
1	367.206