



## ENOLA OCULUS CL

**Deckenaufbauleuchte anthrazit 11W 1000/1100lm  
3000/4000K CRI90 100°**

Minimalistisches Design mit scharf konturiertem Licht: Die zylindrische ENOLA OCULUS CL nutzt eine spezielle Linsentechnik, die sie zur perfekten Akzentbeleuchtungsquelle macht. Dabei hält die aus Aluminium und Glas gefertigte Deckenleuchte dank Schutzart IP 65 Schmutz und Strahlwasser aus allen Winkeln stand. Die Lichtfarbe (3000/4000K) der mit 1000 / 1100 Lumen ausgestatteten Outdoor-Leuchte lässt sich via CCT-Schalter vor der Installation beeinflussen. Dazu überzeugt ENOLA OCULUS CL mit einer CRI von über 90 und Licht, das dank der mitgelieferten Montageplatte schnell an eine Spannung von 220 Volt installiert ist.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006327
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1000/1100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

## Lichtquelle

916566	
--------	---

## Zubehör

1003479	Abstandshalter Set , für ENOLA Deckenleuchte SQUARE OUT und ROUND OUT anthrazit
---------	---

Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.758 kg
Bruttogewicht	0.951 kg
BIG WHITE Seite	792