

Elektrisches Bindegerät SureBind System 2

Zur Erstellung manipulationsgeschützter Dokumente in Büro und Betrieb!

- Bindegerät mit elektrischer Bindung und Verschweißung
- die beiden Hälften des Bindestreifens werden verschweißt und halten so die Seiten dauerhaft zusammen
- Seiten können nur ausgetauscht werden, indem der Bindestrip zerstört und das Dokument komplett neu gebunden wird
- max. Bindestreifendurchmesser: 51 mm
- Bindezeit: 14 - 15 Sekunden
- Anzahl Stanzlöcher: 10 Löcher
- Anti-Papierstau-Vorrichtung
- Dokumentenbindezahl zur Überwachung der Durchsatzleistung
- verstellbarer Papierseitenanschlag
- mit Staufach zur Aufbewahrung von Materialnachschieb direkt am Gerät
- integrierter Maßangabe zur schnellen Bestimmung der benötigten Bindestreifengröße
- Leuchten in der Stanz- und Bindetaste zur Anzeige der Betriebsbereitschaft und ein für den Hinweis auf einen vollen Abfallbehälter
- inkl. Werkzeug zur Bindestreifenöffnung
- Farbe: grau / anthrazit
- Gewicht: 20,5 kg
- Maße: (B)597 x (T)451 x (H)267 mm
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Anwendungsbeispiele:

- für vertrauliche Inhalte wie z.B. Bilanzen, Finanzbücher, Ausarbeitungen, Business-Pläne

Für wen geeignet:

- Anwaltskanzleien
- Finanzinstitute



Elektrisches Bindegerät SureBind System 2

Produkt	Ausführung	Stanzleistung	Bindekapazität	Format	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Bindegerät SureBind System 2	elektrisch	22 Blatt	500 Blatt	A4	9707051	5942440