

TRITON

19" Netzwerkschränke RMA

Der bewährte Daten- und Telekommunikations-Standverteiler

Die RMA Netzwerkschränke verfügen über einen geschweißten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

19" Netzwerkschrank RMA, einteilige Glas-Fronttür, (B)600 x (T)1.100 mm

- **Gestellrahmen:** geschweißt
- **Nutzbare Einbautiefe:** 1.075 mm
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** 4 mm Sicherheitsglas, mit Ergo-griff, abschließbarer Schwenkebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar, aus Vollblech, gleichschließende Schlösser
- **Rückwand:** aus Vollblech
- **Schließmechanismus:** gleichschließend
- **Kabelführungen:** herausbrechbare Abdeckungen an der Rückseite oben und unten, zum Schutz ist eine Bürstenleiste und ein Kunststoffrahmen im Lieferumfang enthalten
- **Belüftungseinheit:** große herausbrechbare Abdeckungen in der Decke, für Belüftungseinheiten
- **Eigenschaften:** alle Teile komplett geerdet, Lüftungsschlitze im Dach- und Bodenteil für ein Lüfterblech, einfache Demontage und Wechsel der Tür, Türöffnung um fast 180°
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) bei Umlackierung eine Mindestauftragsdicke von 65 µm beachten
- **Lieferumfang:** 4 x vertikale Rasterschiene, 2 x Seitenwandschlüssel, 2 x Türschlüssel, 16 x Käfigmutter M6 mit Schrauben, 1 x Bürstenleiste, 1x Kunststoffrahmen, 4 x Nivellierfüße, 4 x Mutter M10

Hinweis: Auf Anfrage wird der Schrank mit verschiedenen Türvarianten, Rollen oder in einer gewünschten RAL-Farbe produziert. Bei Interesse sprechen Sie mit unserem Vertrieb!

Bestell-Nummer: 11198342/11198834: • Gewicht: 74,8 kg brutto, 61,9 kg netto

Bestell-Nummer: 11198343: • Gewicht: 102,2 kg brutto, 89,0 kg netto

Bestell-Nummer: 11198339: • Gewicht: 111,1 kg brutto, 97,8 kg netto

Anwendungsbeispiele:

- für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme
- geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür



Mit abnehmbarem Seiten- und Rückwände



Schwenkebelgriff - flexible Türöffnung



Befestigungsteil und Schlossteil der annehmbaren Rückwand



Herausbrechbare Verblendungen - Öffnung für die Belüftungseinheit



Montagemöglichkeit für Rollen oder Nivellierfüße



Türvarianten



Türvarianten (Zweiflügeltüren)