

VAR

conteneur de tri sélectif

WSG 45

auto-effaçable, Capacité 1 x 78 l, hauteur x largeur x profondeur 1005 x 405 x 475 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite

Numéro d'article: 147499



VAR Conteneur de tri sélectif WSG 45

actionné par le pied

conteneur de tri sélectif

- auto-effaçable
- Capacité 1 x 78 l
- hauteur x largeur x profondeur 1005 x 405 x 475 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue avec pédale pour protéger le dos
- auto-fermant
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite

- volume de livraison : étiquettes autocollantes incl. pour tri sélectif des déchets
- 3 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	auto-fermant
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
capacité	78 l	couleur du couvercle	anthracite
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	1005 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	405 mm	couleur du corps	argent
profondeur	475 mm	matériau de couvercle	acier
exécution piètement	stationnaire	surface couvercle	finition peinture époxy
coupe-feu	auto-effaçable	matériau de récipient intérieur	acier
réservoir intérieur	oui	vidange par	porte
surface seau intérieur	galvanisé	gerbable	non
mécanique de roulement	oui	forme	angulaire
Activation du couvercle	pédale	garantie	3 années
roulant	non	volume de livraison	étiquettes autocollantes incl. pour tri sélectif des déchets
couvercle	oui	Poids	26 kg
type de couvercle	trappe d'insertion		