

Cemo trolley pour carburant

capacité 95 l, avec pompe à main et soupape de soutirage, hauteur x longueur x largeur 430 x 1000 x 590 mm

Numéro d'article: 220833



Cemo Trolley carburant

trolley pour carburant


- capacité 95 l
- avec pompe à main et soupape de soutirage
- hauteur x longueur x largeur 430 x 1000 x 590 mm
- longueur de tuyau 3,2 m
- récipient en polyéthylène
- avec poignée de levage et de traction
- soubassement 2 roues
- selon ADR 1.1.3.1 c)

Détails techniques






type de stockage de produits dan	citerne de stockage	nombre/type de roulettes	2 roues
type de vide-citernes	trolley pour carburant	pneumatique	air
commande	manuel	Ø de roue	300 mm
capacité	95 l	hauteur	430 mm
équipement vide-citernes	pompe à main et soupape de soutirage	longueur	1000 mm
puissance refoul. max.	25 l/min	largeur	590 mm

	l/min	
longueur de tuyau	3,2 m	certification ADR 1.1.3.1 c)
matériau de récipient	polyéthylène	Poids 20 kg
poignée	poignée de levage et de traction	

Accessoires

220836		Débitmètre pour trolley pour carburant, plage de mesure 7 - 120 l/min, raccordement 1" intérieur et extérieur
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm