

# PRODUKTDATENBLATT

## XT24

**TOPLINE** ●●●


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Extradünne Trennscheibe mit speziellen Füllstoffen, verhindern ein Zusetzen der Scheibe. Ideal auch für antriebsschwache Maschinen.

Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT24
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	210450
GTIN	4011890098806
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,027 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF26
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890098813
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,350 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE