








Zubehör

	Abmessung in mm	VE	Bestell- nummer	L 3309	LE 9-10 125 /L 3709	LE 14-7 125	L 1109 FE	L 1506 VR	L 3410/L 3406 VRG	L 1710 FRA	LG 1707 FR	L 3906 C	L 3206 CD/L 3208 CD
Steine trennen mit Diamantscheiben und Staubabsaugung													
125er-Trennschutzhaube													
	Mit Führungsschlitzen und Absaugstutzen 32 mm Ø für Trennscheiben mit 125 mm Ø, für Flansch ohne Nut.	125 Ø	1	254.797	-	-	-	-	-	■	-	-	-
230er-Trennschutzhaube													
	Für ziehenden und schiebenden Schnitt mit Staubabsaugung und verstellbarer Auflage, Absaugstutzen mit 32 mm Außen-Ø Spannhals-Ø 62 mm, Schnitttiefe max. 65 mm.	230 Ø	1	252.963	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Saugsysteme und Saugschläuche finden Sie ab Seite 122													
Schnellspannmutter													
FixTec-Schnellspannmutter M 14													
	Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.		1	313.459	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SDS-Clic Schnellspannmutter M 14													
	Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.		1	253.049	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Handgriffe													
SoftVib-Handgriff mit Stirnlochschlüssel													
	SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.		1	316.857	■	-	■	■	■	■	-	-	-
SoftVib-Handgriff													
	SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.		1	325.376	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			1	325.384	-	-	-	-	-	■	■	-	■
Zusatzhandgriff													
			1	335.274	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Tragekoffer													
Kleiner Metall-Tragekoffer													
	Für alle Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm.		1	303.224	■	■	■	■	■	■	-	-	-