

Produktinformation

71 42 200

KNIPEX CoBolt®





- Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten
- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	71 42 200
EAN	4003773087212
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	380 g
Abmessungen	200 x 62 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute		
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2 mm	
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm	
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6 mm	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten