

Thermic 9 L



Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8"



- 6.002.0322 Lanze M22 with Düsenhalterung



- 5.012.0282 Hochdruckdüsen-Satz



- 4.618.0012 Hochdruckschlauch 10 m



Ausgestattet mit:

- Drei Keramikkolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- 9 PS-Benzinmotor, bleifrei
- By-Pass mit Sicherheitsventil.
- Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugung mit externer Ansaug-Sonde.
- Druckregler
- Ansaugschlauch mit Rückschlagventil (**Sonderzubehör**).
- Stahlrahmen.
- Schlauchhalter.
- Düsenhalterung.

Sonderzubehör

- 5.012.0319 Ansaugschlauch mit Rückschlagventil



Thermic 9 L

Art.-Nr.:	8.601.0188C
Betriebsdruck	200/250 bar-3190/3625 psi
Durchsatz max.	900 l/h-3.96 GPM
Motortyp/PS	Lavor/9
Pumpen-Typ/U/min	TPBH5/3400 RPM
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	50 x 67 x 103 cm / 45 Kg - 101 lbs